




Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAB031PLS0005H03



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67	
Dati meccanici		
Peso	[g]	255,8
Dimensioni	[mm]	28,5 x 24 x 49
Materiali	PP; FKM	
Materiale corpo	PP / FPM	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	



Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAB031PLS0005H03

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: PP / FPM; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo