




## Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVSAC031PLS0005H03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Particolarità	senza silicone; senza alogeno
Senza silicone	si

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione	si; (VDR)

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67

## Dati meccanici

Dimensioni [mm]	21,5 x 18 x 32
Materiali	PP; FKM
Materiale corpo	PP / FPM
Materiale dado	ottone, nichelato

## Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11655



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVSAC031PLS0005H03

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola C standard industriale, ad angolo; Corpo: PP / FPM; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BN = marrone  
BU = blu  
GN/YE = verde / giallo