E11659

Connettore femmina a cablare

SDOAH042MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Uscite		
Modello elettrico		PNP
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	30 x 18 x 35
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11659

Connettore femmina a cablare

SDOAH042MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

Collegamento