

## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSN0002A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Applicazione

Applicazione	Zona Ex 1
--------------	-----------

## Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 15 DC
---------------------------	---------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

## Dati meccanici

Dimensioni [mm]	27 x 15 x 39
-----------------	--------------

Materiali	TPU
-----------	-----

Materiale corpo	TPU
-----------------	-----

Materiale dado	ottone, nichelato
----------------	-------------------

## Osservazioni

Osservazioni	Utilizzando connettori femmina in zone potenzialmente esplosive (ATEX) è necessario osservare i requisiti specifici per il cablaggio. I requisiti delle vigenti disposizioni per l'installazione devono essere assolutamente rispettati dall'operatore a sua responsabilità.
--------------	---

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E11693



## Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH040MSN0002A04

### Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR / PVC, blu, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BN = marrone  
GY = grigio  
WH = bianco