


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSN0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Applicazione

Zona Ex 1

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 15 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado di protezione

IP 67

Dati meccanici

Dimensioni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU

Materiale corpo

TPU

Materiale dado

ottone, nichelato

Osservazioni

Osservazioni

Utilizzando connettori femmina in zone potenzialmente esplosive (ATEX) è necessario osservare i requisiti specifici per il cablaggio.

I requisiti delle vigenti disposizioni per l'installazione devono essere assolutamente rispettati dall'operatore a sua responsabilità.

Quantità

1 pezzo

E11694



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOAH040MSN0005A04

Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR / PVC, blu, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :
GY =	marrone
WH =	grigio
	bianco