


E11706



Cavo di collegamento

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
| Senza silicone | si |

Dati elettrici

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe di isolamento | III |
| Capacità di corrente totale [A] | 3 |

Condizioni ambientali

| | |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
| Grado di protezione | IP 67 |

Dati meccanici

| | |
|-----------------|-------------------|
| Materiali | PUR |
| Materiale corpo | PUR |
| Materiale dado | ottone, nichelato |

Osservazioni

| | |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

E11706




Cavo di collegamento

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

