

E11716




Connettore a cablare

SSTGH050VASFPKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11859

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 125 AC/DC
Capacità di corrente totale [A]	4; (...40 °C)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	20 x 20 x 52
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	1.4571 (AISI 316Ti)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11716



Connettore a cablare


SSTGH050VASFPKG

Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: 1.4571 (AISI 316Ti); Contatti: dorato



Collegamento

