


E11718



Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0010H07

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe di isolamento II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4

Capacità di corrente totale [A] 12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 18 x 54 x 82

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Numero ingressi ripartitori centrali 4

E11718



Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0010H07

Tipo di connettore M12

Osservazioni


Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
WH =	bianco
YE =	giallo