

# E11726




## Ripartitore centrale

ZDO4H050MSS0005H11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC014

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Applicazione

Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone si

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe di isolamento II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4

Capacità di corrente totale [A] 12

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado di protezione IP 67

# E11726



## Ripartitore centrale


ZDO4H050MSS0005H11

Dati meccanici	
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M12

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

**Collegamento elettrico**  
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

**Collegamento elettrico - ingresso**  
Connettore: 4 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



### Collegamento

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GY/PK</u>	<u>2 (1)</u>	<u>C</u>
<u>RD/BU</u>	<u>2 (2)</u>	<u>C</u>
<u>WH/GN</u>	<u>2 (3)</u>	<u>C</u>
<u>BN/GN</u>	<u>2 (4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

Colori dei fili conduttori :	
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo