


E11733



Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0010H11

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità

senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe di isolamento

II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A]

4

Capacità di corrente totale [A]

12

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]

-15...80

Grado di protezione

IP 67

Dati meccanici

Materiali

TPU

Materiale corpo

TPU

E11733



Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0010H11

Numero ingressi ripartitori centrali	8
Tipo di connettore	M12

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm





Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0010H11

Collegamento

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo