

E11734




Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EBC011

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità senza silicone; contatti dorati

Senza silicone si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe di isolamento II

Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] 4

Capacità di corrente totale [A] 10

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Grado di protezione IP 67

E11734



Ripartitore centrale


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	28 x 60 x 152
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Numero ingressi ripartitori centrali		8
Tipo di connettore		M12

Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento

+	19	1 (1...8)	C
-	6	3 (1...8)	C
±	12	5 (1...8)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C
	11	4 (7)	C
	10	2 (7)	C
	1	4 (8)	C
	18	2 (8)	C

E11734



Ripartitore centrale

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 8 x M12; codifica: A; Corpo: TPU; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

