


E11774



Connettore femmina a cablare

SDOGH050MSSFKPG



Applicazione		
Particolarità		senza silicone; contatti dorati
Senza silicone		si
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4; (...40 °C)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	29,9
Dimensioni	[mm]	20 x 20 x 46
Materiali		PA
Materiale corpo		PA
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11774



Connettore femmina a cablare

SDOGH050MSSFKPG

Collegamento elettrico

Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento

