

E11855




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH080MSS0010K08

Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati.

Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).



Applicazione	
Particolarità	cavo schermato
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe di isolamento	III
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	677
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 43
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E11855



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGH080MSS0010K08

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 6,6 mm, schermato; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



Collegamento



Contrassegno colori secondo DIN 47100

Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
GY =	grigio
PK =	rosa
RD =	rosso
WH =	bianco
YE =	giallo
screen =	schermo