


# E11917



## Connettore da incasso

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 O-ring



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 125 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Peso [g] 25,1

Filettatura da incasso M16

Materiali zinco pressofuso nichelato

Materiale corpo zinco pressofuso, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E11917



## Connettore da incasso


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

### Collegamento elettrico


Cavo: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN/YE =	verde / giallo
WH =	bianco