


## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0040E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT066

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



## Applicazione

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Particolarità  | senza silicone; contatti dorati |
| Senza silicone | si                              |

## Dati elettrici

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Tensione di esercizio [V]       | < 250 AC / < 300 DC |
| Capacità di corrente totale [A] | 4                   |

## Condizioni ambientali

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...100     |
| Grado di protezione       | IP 68; IP 69K |

## Dati meccanici

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Dimensioni [mm] | 26,5 x 15 x 38,5   |
| Materiali       | PVC                |
| Materiale corpo | PVC                |
| Materiale dado  | 1.4404 (AISI 316L) |

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040VAS0040E04

### Collegamento elettrico

Cavo: 40 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

|      |         |
|------|---------|
| BK = | nero    |
| BN = | marrone |
| BU = | blu     |
| WH = | bianco  |