


Cavi di collegamento con connettore per valvole

AVDAA031PLS0010H03



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 24 AC/DC
Protezione da sovratensione		si; (VDR)
Capacità di corrente totale	[A]	5
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	491,5
Dimensioni	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiali		PP; FKM
Materiale corpo		PP / FPM
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	



Cavi di collegamento con connettore per valvole


AVDAA031PLS0010H03

Collegamento elettrico


Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PP / FPM



Collegamento



BN =
BU =
GN/YE =

Colori dei fili conduttori :
marrone
blu
verde / giallo