


E11013



Cavo di collegamento

VSTGH050MSS0005I03VDAA041--S

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC
Protezione da sovratensione si; (VDR)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46,5
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato

Accessori

Fornitura vite
Etichetta

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11013



Cavo di collegamento

VSTGH050MSS0005I03VDAA041--S

Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno; irradiato; 3 x 0,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

