


# E11016



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAK120MSS0014B12

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 65

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 51 x 26 x 58

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni


Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 14 m, PUR, nero, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M23, ad angolo; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato



# E11016



**Cavo di collegamento con connettore femmina**

ADOAK120MSS0014B12

Collegamento