


Cavo di collegamento

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza silicone; contatti dorati
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Grado di protezione	IP 68; IP 69K

Dati meccanici

Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------



Cavo di collegamento

VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

