


# E11043



## Connettore femmina a cablare

SDOAL070PLSFKPG



### Applicazione

Particolarità contatti dorati

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Peso [g] 43,7

Dimensioni [mm] 59 x 29 x 38,5

Materiali PBT

Materiale corpo PBT

Materiale dado PA

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E11043



## Connettore femmina a cablare


SDOAL070PLSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Rd24, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: PA; Contatti: dorato



### Collegamento

