

E11044




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030ZDS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11495

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC/DC
-----------------------	-----	------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione		IP 68
---------------------	--	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	10 x 10 x 33
------------	------	--------------

Materiali		PUR
-----------	--	-----

Materiale corpo		PUR
-----------------	--	-----

Materiale dado		zinco pressofuso
----------------	--	------------------

Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

E11044



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGF030ZDS0005E03

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



Collegamento



Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu