




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0005E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
-----------------------	-----	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso




E11045



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0005E04

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco