


E11046



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0010E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 68

Dati meccanici

Materiali PUR

Materiale corpo PUR

Materiale dado zinco pressofuso

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso



E11046



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040ZDS0010E04

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

| | |
|------|---------|
| BK = | nero |
| BN = | marrone |
| BU = | blu |
| WH = | bianco |