


# E11066



## Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

### Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - connettore



# E11066




## Cavo di collegamento

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

### Collegamento elettrico

#### Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu  
WH = bianco

### Collegamento elettrico - Presa



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato