


E11069



Cavo per connessione a Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 10...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm] 17 x 20,2 x 46,7

Materiali TPU

Materiale corpo TPU

Materiale dado ottone, nichelato

Numero ingressi ripartitori centrali 2

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, rosso
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11069



Cavo per connessione a Y

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento

