




Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0020E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III


Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	17 x 10 x 26
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

Collegamento elettrico		
Cavo: 20 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

Collegamento elettrico - Presa		
Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)		



E11091



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF030VAS0020E03

Collegamento



BN =	Colori dei fili conduttori :	marrone
BK =		nero
BU =		blu