


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67; (si avvita)

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	10 x 10 x 31
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)

Osservazioni


Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)



E11096



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGF030VAS0010E03

Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BN =	marrone
BK =	nero
BU =	blu