

# E11103




## Connettore femmina a cablare

SDOGH050MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E11511

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Dati elettrici

|                       |     |                   |
|-----------------------|-----|-------------------|
| Tensione di esercizio | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
|-----------------------|-----|-------------------|

### Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Grado di protezione |  | IP 67 |
|---------------------|--|-------|

### Dati meccanici

|            |      |                |
|------------|------|----------------|
| Dimensioni | [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
|------------|------|----------------|

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Materiali |  | PA |
|-----------|--|----|

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| Materiale corpo |  | PA |
|-----------------|--|----|

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| Materiale dado |  | ottone, nichelato |
|----------------|--|-------------------|

### Osservazioni

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| Quantità |  | 1 pezzo |
|----------|--|---------|

# E11103



## Connettore femmina a cablare


SDOGH050MSSFKPG

### Collegamento elettrico

Morsetti: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Pressacavo: PG 7

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento

