


## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS01,5A03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-----------------------	-----	---------------------

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67

## Dati meccanici

Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato

## Osservazioni

Quantità		1 pezzo
----------	--	---------

## Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



# E11111




## Cavo di collegamento

VDOAH040MSS01,5A03STGH030MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

