


Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH050MSS0010H05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	senza alogeno
---------------	---------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-----------------------	-----	-------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materiali	TPU
-----------	-----

Materiale corpo	TPU
-----------------	-----

Materiale dado	ottone, nichelato
----------------	-------------------

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11143



Cavo di collegamento con connettore maschio


ASTGH050MSS0010H05

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm



Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo