


E11145



Connettore femmina a cablare

SDOGH040PLSFKSK



Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacità di corrente totale	[A]	4

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Dati meccanici

Peso	[g]	13,5
Dimensioni	[mm]	18 x 18 x 52
Materiali		PA 6.6
Materiale corpo		PA 6.6
Materiale dado		PA 6.6

Osservazioni


Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Tecnica di chiusura e avvvitamento: 0,34...0,75 mm²; Isolamento fili: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Rivestimento cavo: Ø 4...7,5 mm

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: PA 6.6



E11145



Connettore femmina a cablare

SDOGH040PLSFKSK

Collegamento

