


# E11152



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC  
Protezione da sovratensione si; (VDR)

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...90  
Grado di protezione IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46,5  
Materiali TPU  
Materiale corpo TPU  
Materiale dado ottone, nichelato

### Accessori

Fornitura vite  
Etichetta

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E11152



## Cavi di collegamento con connettore per valvole

VVDAA041--S01,5H03STGH030MSS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento elettrico

Cavo: 1,5 m, PUR, senza alogeno; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

