


# E11158



## Connettore a cablare

SSTGF030ZDSFKPK

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 60 AC/DC
Classe di isolamento	III

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Dimensioni [mm]	13 x 13 x 44
Materiali	PA
Materiale corpo	PA
Materiale dado	ZnAl / Ni

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### Collegamento elettrico

Tecnica di chiusura eavvitamento: 0,14...0,34 mm<sup>2</sup>; Isolamento fili: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Rivestimento cavo: Ø 4...5 mm

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ZnAl / Ni



# E11158



## Connettore a cablare

SSTGF030ZDSFKPK

### Collegamento

