


Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità

senza silicone; senza alogeno; contatti dorati

Senza silicone

si

Dati elettrici

Tensione di esercizio

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado di protezione

IP 68

Dati meccanici

Dimensioni

[mm]

27 x 15 x 39

Materiali

TPU

Materiale corpo

TPU

Materiale dado

ottone, nichelato

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

E11173



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAH040MSS0005H04

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco