


Ripartitore centrale

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione

Particolarità	contatti dorati
---------------	-----------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio	[V]	10...30 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso	[A]	2
Capacità di corrente totale	[A]	6

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68

Dati meccanici

Peso	[g]	85,8
Materiali		PBT-GF20; ottone nichelato
Materiale corpo		PBT-GF 20 / ottone, nichelato

E11219



Ripartitore centrale

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Numero ingressi ripartitori centrali	4
Tipo di connettore	M8

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Stato di commutazione	8 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - Collegamento

Connettore: 1 x M16; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato




E11219



Ripartitore centrale

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Collegamento



Collegamento elettrico - ingresso

Connettore: 4 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato

