E11221

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040VAS0010E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVT140

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	3
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Materiali		PVC
Materiale corpo		PVC
Materiale dado		1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11221

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOAF040VAS0010E04

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco