


# E11230



## Cavo di collegamento

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS



### Applicazione

Particolarità senza alogeno

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Peso [g] 331,8

Materiali PUR

Materiale corpo PUR


Materiale dado ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm



# E11230




## Cavo di collegamento

VDOGH080MSS0005H08STGH080MSS

### Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm

