


# E11250



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA050MSS0005H04



### Applicazione

|               |               |
|---------------|---------------|
| Particolarità | senza alogeno |
|---------------|---------------|

### Dati elettrici

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tensione di esercizio [V] | < 300 AC |
|---------------------------|----------|

### Condizioni ambientali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado di protezione       | IP 67    |

### Dati meccanici

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Peso [g]        | 315,8              |
| Dimensioni [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
| Materiali       | TPU                |
| Materiale corpo | TPU                |
| Materiale dado  | ottone, nichelato  |

### Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

# E11250



## Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA050MSS0005H04

### Collegamento elettrico


Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



### Collegamento



Colori dei fili conduttori :  
BK = nero  
BN = marrone  
BU = blu  
WH = bianco