E11251

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA050MSS0010H04



Applicazione		
Particolarità		senza alogeno
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 300 AC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	312,402
Dimensioni	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E11251

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGA050MSS0010H04

Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco