



Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC308  
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



| Applicazione                    |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Particolarità                   | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
| Senza silicone                  | si                                             |
| Dati elettrici                  |                                                |
| Tensione di esercizio [V]       | < 60 AC / < 75 DC                              |
| Classe di isolamento            | III                                            |
| Capacità di corrente totale [A] | 3                                              |
| Condizioni ambientali           |                                                |
| Temperatura ambiente [°C]       | -25...85                                       |
| Grado di protezione             | IP 68                                          |
| Dati meccanici                  |                                                |
| Materiali                       | PUR                                            |
| Materiale corpo                 | PUR                                            |
| Materiale dado                  | ottone, nichelato                              |
| Osservazioni                    |                                                |
| Quantità                        | 1 pezzo                                        |



## Cavo di collegamento

VDOGF030MSS0002H03STGF040MSS

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



### Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

