


E11273



Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGR040PLS0002H



Applicazione

Particolarità senza alogeno

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] 9,6...30 DC

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado di protezione IP 67; IP 69K

Dati meccanici

Peso [g] 106,5

Dimensioni [mm] 30 x 30 x 68

Materiali Hytrel G-4774

Materiale corpo Hytrel G-4774

Materiale dado Hytrel G-4774

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

E11273



Cavo di collegamento con connettore femmina


ADOGR040PLS0002H

Collegamento elettrico


Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero; 4 x 0,5 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x Bajonett, diritto; Corpo: Hytrel G-4774; Fermo: Hytrel G-4774



Collegamento



Colori dei fili conduttori :

BK =	nero
GN =	verde
VT =	viola
YE =	giallo