


Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030VAS0001A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: EVC076

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione

Particolarità	senza silicone
Senza silicone	si

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------------	---------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado di protezione	IP 67

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	15 x 15 x 41,5
Materiali	PVC
Materiale corpo	PVC
Materiale dado	1.4404 (AISI 316L)

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

E11296



Cavo di collegamento con connettore maschio

ASTGH030VAS0001A03

Collegamento elettrico

Cavo: 1 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)



Collegamento

1	BN
3	BU
4	BK

Colori dei fili conduttori :
BK = nero
BN = marrone
BU = blu