


E11301



Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore	

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato



E11301




Cavo di collegamento

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Collegamento elettrico

Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato

