


# E11315



## Connettore integrato

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V] < 125 AC/DC

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado di protezione IP 68

### Dati meccanici

Peso [g] 27,3

Dimensioni [mm] 18 x 18 x 19

Filettatura da incasso M20

Materiali ottone nichelato

Materiale corpo ottone, nichelato

### Osservazioni

Quantità 1 pezzo

# E11315



## Connettore integrato


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

### Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: ...0,6 Nm; filettatura M20 Coppia di serraggio: ...2 Nm



### Collegamento

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo