



Cavo di collegamento

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione	
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone	si
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	3
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado di protezione	IP 68
Dati meccanici	
Materiali	PUR
Materiale corpo	PUR
Materiale dado	ottone, nichelato
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E11360



Cavo di collegamento

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm



Collegamento elettrico

Cavo: 0,6 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm

