


# E11371



## Cavo di collegamento

VDOAH043MSS00,3H04STGF040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Particolarità	senza silicone; senza alogeno; contatti dorati	
Senza silicone	si	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC	
Classe di isolamento	III	
Capacità di corrente totale [A]	3	
Uscite		
Modello elettrico	PNP	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...85	
Grado di protezione	IP 68	
Dati meccanici		
Materiali	PUR	
Materiale corpo	PUR	
Materiale dado	ottone, nichelato	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	2 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

# E11371



## Cavo di collegamento

VDOAH043MSS00,3H04STGF040MSS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M8, dritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato



### Collegamento elettrico

Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato

