


E12405



Cavo per connessione a Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A cavo di ingresso grigio
C - B cavo octavis nero



Applicazione	
Particolarità	senza alogeno
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Capacità di corrente totale [A]	4
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Peso [g]	65
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	ottone, nichelato
Numero ingressi ripartitori centrali	2
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

E12405




Cavo per connessione a Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS


Collegamento elettrico - connettore

Cavo: 0,25 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x \varnothing 0,1 mm)

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato



Collegamento



E12405




Cavo per connessione a Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Collegamento elettrico - \$Stecker

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Cavo: 0,25 m, PUR, senza alogeno, nero, \varnothing 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x \varnothing 0,1 mm)

Connettore: 2 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato

