E12423

Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



CE

Applicazione		
Particolarità		contatti dorati; cavo schermato
Modello		cavo Ethernet, codificato D
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento		III
Capacità di corrente totale	[A]	4
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...90
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	1369
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiali		TPU
Materiale corpo		TPU
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E12423

Cavo di collegamento Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC, verde, schermato; 4 x 0,34 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato