


# E12424



## Cavo di collegamento Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



### Applicazione

Particolarità	contatti dorati; cavo schermato
Modello	cavo Ethernet, codificato D

### Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento	III
Capacità di corrente totale [A]	4

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...90
Grado di protezione	IP 67

### Dati meccanici

Peso [g]	1342
Dimensioni [mm]	15 x 15 x 47,3
Materiali	TPU
Materiale corpo	TPU
Materiale dado	zinco pressofuso, nichelato

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

# E12424



## Cavo di collegamento Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Collegamento elettrico - connettore


Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato



### Collegamento elettrico

Cavo: 20 m, PVC, verde, schermato; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



### Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: TPU; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Cavo di collegamento schermato: schermo collegato

