


E12425



Cavo di collegamento

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS



Applicazione		
Particolarità	contatti dorati; Idoneità della catena portacavi	
Modello	Cavo POWER, codificato T	
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 60 DC
Capacità di corrente totale	[A]	12
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Peso	[g]	105,4
Dimensioni	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiali		PUR
Materiale corpo		PUR
Materiale dado		zinco pressofuso, nichelato
Idoneità della catena portacavi		si
Idoneità della catena portacavi	raggio di piegatura con utilizzo flessibile	min. 10 x diametro del cavo
	Raggio di curvatura con installazione fissa	min. 5 x diametro del cavo
	velocità di spostamento	max. 3 m/s con 5 m di corsa orizzontale e accelerazione max. di 5 m/s²
	cicli di piegatura	> 4 Mio.
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	

E12425



Cavo di collegamento

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato



Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PUR, nero; 4 x 1,5 mm²

Collegamento



Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: T; Corpo: PUR

